




MACCHINE AUSILIARIE

MACCHINA AUTOMATICA PER L'ASSEMBLAGGIO DEL COLLANT CON
L'INSERIMENTO DI UN TASSELLO ROMBOIDALE

GLC36

ITA





MACCHINE AUSILIARIE GLC36

Macchina automatica per l'assemblaggio del collant con l'inserimento di un tassello romboidale.

La nuova macchina per l'assemblaggio del collant interamente progettata e costruita dalla Santoni permette l'inserimento del tassello durante la rotazione delle stazioni, evitando la consistente perdita di produzione presente sui macchinari attuali.

MACCHINE AUSILIARIE


GLC36

Voci	Valori
Dimensioni	Ø 2.500 x 2.100 (h) mm
Teste di cucitura	Nr. 2 Union Special 9M
Forme	Nr. 7 - 360 mm
Pressione aria	6 bar
Consumo aria	320 NL/min
Potenza assorbita	7,5 Kw
Tempo di ciclo	6,5 Sec.
Produzione massima	46 Dz/hr (pair)


Caratteristiche
Nr. 7 forme con sistema di chiusura elettromagnetico
La barra elettrica esterna per il comando di apertura forme facilita le operazioni di manutenzione
Spazzole dedicate per ciascun solenoide per consentire l'apertura indipendente di ciascun lato
Stazione di caricamento libera da ingombri
Doppio posizionatore (DP) per il corretto allineamento degli elastici e del cavallo o singolo posizionatore (SP) per i soli elastici
Forbici di taglio comandate da un motore con inverter
Nuovo dispositivo per il taglio e l'inserimento del tassello in rotazione sincronizzata con le forme di lavoro
Maggiore tempo a disposizione per il corretto posizionamento del tassello
Maggiore tempo a disposizione per la cucitura
Possibilità di collegamento alla macchina cucipunte
Sistema per lo scarico dei prodotti non correttamente posizionati

Applicazioni: Underwear, Sportswear, Swimwear, Medical Textiles, Technical Textiles.

TASSELLO A DIAMANTE



CUCITURA TASSELLO A DIAMANTE




AVVERTENZA:

I dati indicati sono solo a titolo informativo. Santoni S.p.A. si riserva di modificare una o più caratteristiche delle macchine senza preavviso o senza l'obbligo di fornire tali modifiche alle macchine già installate.
Le immagini sono solo esemplificative e non costituiscono riferimento.

Santoni raccomanda aghi

GROZ-BECKERT®





SANTONI SPA

Via Carlo Fenzi, 14 - 25135 Brescia - Italy
Tel. +39 030 376711 Fax +39 030 3767400
PIVA e CF: IT 00273280172
info@santoni.com - www.santoni.com